


Utikač SEA-4GS-7-2,5

Broj artikla: 192008

FESTO

za ventilske blokove.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	4-polno Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Utikač ravni / vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Navojni spoj kabla	Pg7
Dozvoljeni prečnik kabla	2,5 ... 2,9 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
Boja kućišta	crno
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Mesing Bela obložena bronza