

Pločasti portal EXCH-40-

Broj artikla: 1923050

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	vertikalno vodoravno
Konstruktivna struktura	Pločasti portal
Pogonski pritisak	≤ 8 bar
Max. horizontal acceleration	50 m/s ²
Max. vertical acceleration	30 m/s ²
Max. horizontal speed	5 m/s
Max. vertical speed	4 m/s
Tačnost ponavljanja	$\pm 0,1$ mm
Trajanje uključenosti	100 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-mašine-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % ne kondenzira se
Nivo zvučnog pritiska	74 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Rated load with maximum dynamic response	4 kg
Vrsta pričvršćenja	With mounting kit With adjusting kit sa užlebljenim klizačima
Materijal - napomena	RoHS komformnost