

# Pripremna grupa FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A

Broj artikla: 192427

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



Kombinacija filtera, regulatora pritiska, zauljivača, maksimalni izlazni pritisak 7 bara, filter 40 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Sa automatskim ispuštom kondenzata. Bez manometra. Sa direktno upravljanim regulatorom pritiska.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                     | Vrednost   |
|------------------------------|--|
| Veličina                     | Maxi   |
| Serija                       | D  |
| Osiguranje aktiviranja       | Okretno dugme sa blokadom  |
| Položaj ugradnje             | vertikalno +/- 5°  |
| Ispust kondenzata            | potpuno automatski   |
| Konstruktivna struktura      | Filter-regulator bez manometra<br>Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata    | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Finoća filtera               | 40 µm  |
| Zaštita od ljuštenja         | Metalna zaštitna korpa   |
| Manometar                    | Prepared for G1/4  |
| Pogonski pritisak            | 2 ... 12 bar   |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 12 bar   |
| Maks. histerezis pritiska    | 0,4 bar  |
| Normalni nazivni protok      | 4.500 l/min  |
| Pogonski medijum             | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]                             |
| Temperatura medijuma         | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline          | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda             | 2.600 g  |
| Vrsta pričvršćenja           | Ugradnja vodova  |
| Pneumatski priključak 1      | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2      | G1/2   |
| Material housing             | Cink   |
| Material bowl                | PC   |