

Filter

LF-D-5M-MAXI

Broj artikla: 192559

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom. Finoća filtera 5 µm, sa zaštitnom šoljom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Seriya	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	PE
Material housing	Cink
Material bowl	PC