

Fini filter LFMB-D-MIDI-A



Broj artikla: 192573

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom. Uložak filtera 1 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	D
Veličina	Midi
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	1 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni gasovi
Efikasnost filtera	99,99 %
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Material housing	Cink
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS komformnost