


Servisna jedinica FRC-1-D-7-O-MAXI-A

Broj dela: 192649

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serija	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Regulator filtera bez manometra Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Finoća filtera	40 µm
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Indikator pritiska	G1/4 pripremljeno
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.4 bar
Normalni nominalni protok	8700 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2520 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak: 2	G1
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC