

Servisna jedinica FRC-1/2-D-5M-O-MIDI

Broj dela: 192655

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------------------|--|
| Veličina konstrukcije | Midi |
| Serijska | D |
| Zaštita od aktiviranja | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje |
| Ugradni položaj | vertikalno +/- 5° |
| Odvod kondenzata | ručno okretanje |
| Dizajn | Regulator filtera bez manometra Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Finoća filtera | 5 µm |
| Zaštita posude | Metalna zaštitna posuda |
| Indikator pritiska | G1/4 pripremljeno |
| Radni pritisak | 1 bar...16 bar |
| Opseg regulisanja pritiska | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. histereza pritiska | 0.2 bar |
| Normalni nominalni protok | 1800 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni gasovi |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1440 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja voda sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/2 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal omotača | PC |