

Manometar MA-40-1-G1/8-MPA

Broj artikla: 192732

FESTO

sa prikaznom jedinicom Mpa.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Display range	0 ... 1 MPa
Odgovara standardu	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	40
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/8
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	ABS
Material screen	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	60 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika