


## Vodeća osovina

FDG-32- -

Broj artikla: 192852

FESTO



Prikaz primera

## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Hod	10 ... 3.000 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodeća osovina bez pogona
Maks. brzina	3 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, element vođenja	Čelik
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano