


Spojni vod KMYZ-2-24-10-LED

Broj artikla: 193443

FESTO

za vakumski generator



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Ugaona utičnica / vodič četvorougaoni oblik / otvoreni kraj
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Priključak uzemljenja	ne postoji
Dužina kabla	10 m
Svojstvo kabla	Standard
Prečnik kabla	3,4 mm
Struktura kabla	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronza