


Vod utičnice KMV-1-24-10-LED

Broj artikla: 193456

FESTO

predgrađeno, za V elektromagnete.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija stanja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	620 g
Električni priključak	Utičnica Plug pattern type B to EN 175301-803
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Priključak uzemljenja	postoji
Dužina kabela	10 m
Prečnik kabela	6 mm
Struktura kabela	3x0,75
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	Bronza