


# Utičnica sa kablom KMEB-1-24-10-LED

Broj dela: 193457

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Prikaz statusa signala                           | LED žuta   |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan  |
| Težina proizvoda                                 | 460 g  |
| Električni priključak 1                          | Utičnica, prema EN 175301-803, oblik C                   |
| Električni priključak 1, konstrukcija            | ugaono   |
| Električni priključak 1, vrsta priključka        | Utičnica   |
| Električni priključak 1, izlaz kablova           | pod uglom  |
| Električni priključak 1, napomena o izlazu kabla | 90°  |
| Električni priključak 1, broj polova/žica        | 3  |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja      | na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5 |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja  | otvoreni kraj  |
| Električni priključak 2, broj polova/žila        | 3  |
| Nominalni radni napon DC                         | 24 V   |
| Otpornost na udarni napon                        | 0.8 kV   |
| Priključak zaštitnog voda                        | postoji  |
| Dužina kabla                                     | 10 m   |
| Karakteristika voda                              | Standardno   |
| Prečnik kabla                                    | 5.2 mm   |
| Struktura kabla                                  | 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Završeci žica                                    | Završetak žice   |
| Vrsta zaštite                                    | IP65<br>prema IEC 60529                                  |
| Temperatura okruženja                            | -20 °C...80 °C   |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)          | prema EU direktivi RoHS                                  |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)          | prema UK RoHS propisima                                  |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Stepen zaprljanja                                | 3  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 1 - mala izloženost koroziji                             |
| Materijal plašta kabla                           | PVC  |
| Materijal kućišta                                | PA66-GF30  |
| Radni materijal zaptivki                         | NBR  |
| Materijal utičnih kontakata                      | Posrebrana legura bakra                                  |

