


# Meh EB-325-215

Broj dela: 193790

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	325
Potreban ugradni Ø	340 mm
Hod	215 mm
Maks. visina, izvučeno stanje	305 mm
Maks. ugao zakretanja	20 deg
Maks. pomak	20 mm
Min. ugradna visina	75 mm
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Sila vraćanja u prethodni položaj	300 N
Težina proizvoda	4800 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal meha	NR/BR
Materijal kućišta	Čelik pocinkovano