

Planarni portal EXCH-60-

Broj dela: 1939785

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	60
Ugradni položaj	vertikalno vodoravno
Dizajn	Planarni portal
Radni pritisak	8 bar
Maks. ubrzanje, horizontalno	50 m/s ²
Maks. ubrzanje vertikalno	30 m/s ²
Maks. brzina, horizontalno	5 m/s
Maks. brzina vertikalno	3 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključivanja	100%
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	u skladu sa Uredbom EU o mašinama
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za mašine
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % nekondenzujući
Nivo zvučnog pritiska	81 dB(A)
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	10 °C...50 °C
Nominalno opterećenje pri maksimalnom pritisku	6 kg
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim kompletom sa kompletom za podešavanje sa maticcama
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen