

Pljosnati cilindar DZF-1/2"-6"-P-A

Broj artikla: 194129

FESTO

osigurano od zakretanja, za prepoznavanje pozicija, sa elastičnim prigušnim prstenovima u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa ili bez dodatnih elemenata pričvršćenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	6 "
Prečnik klipa	1/2"
Maksimalni ugao uvrtnja klipnjače +/-	2,5 deg
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcionisanja	dvosmerno
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Ovalni klip
Operating pressure MPa	0,16 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1,6 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	51 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	12 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	270 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	2 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	96 g
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B
Material cover	Aluminijum
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući