

Pljosnat cilindar DZF-1''' - -A-P-A-S2

Broj dela: 194155

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 0,04 in...8 in |
| Prečnik klipa | 1''' |
| Maks. ugao obrtanja klipnjače +/- | 1 deg |
| Prigušenje | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Zaštita od obrtanja/vodica | Ovalni klip |
| Radni pritisak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače | 247 N |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 247 N |
| Pneumatski priključak | 10-32 UNF-2B |
| Materijal poklopca | Aluminijum |
| Radni materijal zaptivki | FPM TPE-U(PU) |
| Materijal kućišta | Aluminijumska legura za obrada |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik, nerđajući |