

Jedinica za učvršćivanje DADL-EL-Q11-63

Broj artikla: 1941568

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Područje podešavanja, ugao zakretanja	55 ... 200 deg
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Operating pressure	43,5 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.380 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centriranjem
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijum tvrdo eloksirano
Material housing cover	Aluminijum eloksirano
Material bearing	Plastika
Material disc	Aluminijum eloksirano
Material screws	Čelik pocinkovano
Način funkcionisanja	jednosmerni vučno