

# Regulator pritiska LRS-3/8-D-O-I-MINI

Broj dela: 194621

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                        | Vrednost  |
|---------------------------------------|---|
| Veličina konstrukcije                 | Mini  |
| Serija                                | D   |
| Zaštita od aktiviranja                | Obrtno dugme sa integrisanom bravom   |
| Ugradni položaj                       | Proizvoljan   |
| Dizajn                                | direktno upravljani membranski regulacioni ventil   |
| Funkcija regulatora                   | Izlazni pritisak, konstantan<br>sa kompenzacijom pretpritiskom<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Indikator pritiska                    | pripremljeno za G1/8  |
| Radni pritisak                        | 1 bar...16 bar  |
| Opseg regulisanja pritiska            | 0.5 bar...12 bar  |
| Maks. histereza pritiska              | 0.2 bar   |
| Normalni nominalni protok             | 1700 l/min  |
| Radni medij                           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)  |
| LABS usklađenost                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu       | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi   |
| Temperatura medija                    | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okruženja                 | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                      | 450 g   |
| Vrsta pričvršćenja                    | Ugradnja na prednju tablu<br>Ugradnja voda<br>sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1               | G3/8  |
| Pneumatski priključak: 2              | G3/8  |
| Napomena o materijalu                 | RoHS-usaglašen  |
| Materijal priključne ploče            | Cink liven pod pritiskom  |
| Radni materijal zaptivki              | NBR   |

| Karakteristika    | Vrednost                 |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kučišta | Cink liven pod pritiskom |