

# Regulator pritiska LRS-1/2-D-O-MAXI


Broj artikla: 194659

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Vijak regulatora sa bravom, radni pritisak do 12 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni klipni regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/4
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,4 bar
Normalni nazivni protok	10.500 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	815 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Cink
Material seals	NBR
Material housing	Cink