

Regulator pritiska LRBS-D-O-MINI



FESTO

Broj artikla: 194682

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča, za montažu u bloku, bez manometra, se može zatvoriti.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | Mini |
| Serijska | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa integrisanom bravom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani membranski regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem |
| Manometar | Prepared for G1/8 |
| Pogonski pritisak | 1 ... 16 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,2 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.800 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 350 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of connecting plate | Cink |
| Material control panel | Aluminijum |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cink |