


Precizni regulator pritiska LRPS-1/4-2,5

Broj artikla: 194691

FESTO

bez manometra, vijak regulatora sa bravom.

Sa ovim proizvodom upotrebiti odgovarajući precizni manometar tip
MAP ili FMAP.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,05 ... 2,5 bar
Maks. histerezis pritiska	0,02 bar
Normalni nazivni protok	1.800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	410 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum