

# Filter-regulator LFRS-3/4-D-DI-MAXI-A

Broj artikla: 194840


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Vijak regulatora sa bravicom i manometrom, za nazivni pritisak 12 bara, za nezaujeni vazduh.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | Maxi  |
| Serija                          | D   |
| Osiguranje aktiviranja          | Okretno dugme sa integrisanom bravom                                |
| Položaj ugradnje                | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                  | 40 µm   |
| Ispust kondenzata               | potpuno automatski  |
| Konstruktivna struktura         | Filter-regulator sa manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata       | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita od ljuštenja            | Metalna zaštitna korpa  |
| Manometar                       | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak               | 1 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,4 bar   |
| Normalni nazivni protok         | 6.800 l/min   |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| Temperatura ležaja              | -10 ... 60 °C   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma            | 5 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | 5 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 1.950 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova   |
| Pneumatski priključak 1         | G3/4  |
| Pneumatski priključak 2         | G3/4  |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost   |
| Material housing                | Cink  |
| Material bowl                   | PC  |