

Pripremna grupa FRCS-1/2-D-MIDI-A


Broj artikla: 194913

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija regulator pritiska sa filterom, zauljivač,
Serija D sa zaključavanjem glave regulatora.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Finoća filtera	40 μm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,2 bar
Normalni nazivni protok	2.600 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.680 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Cink
Material bowl	PC