


Izlazni modul CPX-4DA

Broj artikla: 195754

FESTO

za modularni električni terminal CPX, 4 digitalna izlaza.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	42 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	Zavisno od priključnog bloka
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED prikazi	1 group diagnostics 4 channel diagnostics 4 channel status
Dijagnoza	Short circuit/overload per channel Podnapon, izlazi
Broj izlaza	4
Konfiguracija parametara	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 16 mA
Karakteristike, izlazi	Zasnovano na IEC1131-T2
Sklopna logika, izlazi	PNP (plus sklapanje)
Maks. ukupna struja izlaza po modulu	4 A
Maks. Napajanje po kanalu	1 A (24 W opterećenje sijalice)
Izolacija kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod međunapajanja
Osiguranje (kratki spoji)	interni elektronski osigurač po kanalu