

Spojni vod KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

Broj artikla: 196066

FESTO

za brze ventile



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	LED
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Ugaona utičnica / vodič četvorougao ni oblik / otvoreni kraj 2-polno / 2-žilno
Struktura kabla	2x0,25
Prečnik kabla	3,4 mm
Dužina kabla	10 m
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronza