


Zatvarajući ventil HE-N3/8-LO

Broj dela: 197129

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Princip zaptivanja | meko |
| Funkcija ispuštanja vazduha | bez prigušivanja |
| Vrsta upravljanja | direktni |
| Radni pritisak | 1 bar...10 bar |
| C-vrednost | 20.95 l/sbar |
| b-vrednost | 0.42 |
| Normalni nominalni protok | 5200 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Vrsta pričvršćenja | može se pričvrstiti zavrtnjem |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Težina proizvoda | 1100 g |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 2 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 1 NPT |
| Radni materijal zaptivki | NBR TPE-U(PU) |
| Materijal kućišta | Aluminijum liven pod pritiskom |