



Shut-off ventil HE-N1-LO

Broj artikla: 197132

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
C vrednost	38,47 l/sbar
b-vrednost	0,47
Normalni nazivni protok	10.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	navojno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smer protoka	nije reverzibilno
Težina proizvoda	1.000 g
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Pneumatski priključak 3	1 NPT
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijumski odlivak