


# Blok podnožja MHP1-PR6-3-PI

Broj artikla: 197214

FESTO

sa utičnim podnožjima, za poluspojničke ventile MHP1-...-PI



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost   |
|--|--|
| Maks. broj ventilskih mesta            | 6  |
| Pogonski pritisak                      | 0 ... 8 bar  |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 1 - Low corrosion stress                             |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B2-L                                       |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C  |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče    | sa prolaznim otvorom                                 |
| Vrsta pričvršćenja ventila             | sa unutrašnjim navojem                               |
| Pneumatski priključak 1                | M7   |
| Pneumatski priključak 3                | M7   |
| Material of connecting plate           | Aluminijumska legura za kovanje                      |