


Blok podnožja MHP1-P2-2-PI

Broj artikla: 197217

FESTO

sa utičnim podnožjima, za poluspojničke ventile MHP1-...-PI



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	2
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M7
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje