


Blok podnožja MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Broj artikla: 197248

FESTO

za montažu štampanih pločica ventila sa blokom podnožja MHA1-...-PI



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	4
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M3
Pneumatski priključak 3	M5
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje