


Priključak CPX

Broj artikla: 197330

FESTO

modularni periferni sistem za ventilske blokove



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Električno aktiviranje	Fieldbus integrirani kontroler
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorija gasa	II 3G
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LED prikazi	Bus status Channel status Status modula System state
Dijagnoza	Diagnostics memory Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	64 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	64 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup
Interno vreme ciklusa	< 1 ms
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Maks. Napajanje	16 A