

Spiralno plastično crevo PUN-6X1-S-2-BL

Broj artikla: 197591

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Radna dužina | 2 m |
| Spoljašnji prečnik | 6 mm |
| Dužina bloka | 0,518 m |
| Unutrašnji prečnik | 4 mm |
| Prečnik namotaja | 46 mm |
| Broj zavoja | 52 |
| Pogonski pritisak zavisn od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Dozvola | TÜV |
| Mesto izdavanja sertifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Pneumatski priključak | For push-in connector outside diameter 6 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 4 mm |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |