

Spiralno plastično crevo PUN-8X1,25-S-6-BL

Broj dela: 197595

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Radna dužina | 6 m |
| Spoljašni prečnik | 8 mm |
| Dužina bloka | 0.904 m |
| Unutrašnji prečnik | 5.7 mm |
| Prečnik namotaja | 60 mm |
| Broj napotaja | 87 |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.95 bar...10 bar |
| Dozvola | TÜV |
| Institucija koja izdaje sertifikat | B 013277 0506 00 |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -35 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 440 g |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Šoru | D 52 +/-3 |
| Materijal creva | TPE-U(PU) |