

DUO spiravno plastičnocevo PUN-6X1-S-6-DUO-BS

Broj artikla: 197622

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašnji prečnik	6 mm
Dužina bloka	2,228 m
Unutrašnji prečnik	4 mm
Prečnik namotaja	46 mm
Broj zavoja	168
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TUV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	700 g
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 6 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 4 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)