


Prirubnica motora EAMF-A-38A-60P

Broj dela: 1987412

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	162 g
Kod interfejsa motora ln	60P
Kod interfejsa kućišta spojke	38A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen