


Samopodešavajuća spojnica FK-M8

Broj dela: 2062

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M8
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	50 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čaure	Čelik pocinkovano
Materijal kućišta	Čelik pocinkovano
Materijal vijka sa kuglastom glavom	Primenjeni čelik
Materijal loptaste košuljice	Primenjeni čelik
Materijal navrtke	Čelik pocinkovano