

Navrtka MCK-PK-13

Broj artikla: 206504

FESTO

Metalna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Female thread M22x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 13 mm sa maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS komfornost