


Clevis foot LBG-80-R3

Broj dela: 2078797

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	1050 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal osovinice	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal osigurača	visokolegirani čelik, nerđajući