

Navrtka MCK-PK-3-KU

Broj artikla: 211289

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Female thread M6x0.75
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS komfornost