

Utičnica KD3-1/8-A

Broj artikla: 2142

FESTO

samozaustavno



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,95 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	563 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	28 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost