

Utična spojnica KD4-1/2-A

Broj dela: 2145

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Nominalna širina | 10 mm |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.95 bar...12 bar |
| Normalni nominalni protok | 1301 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja | 32.5 Nm |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 78 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/2 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |