

Utikač spojnice KS4-1/4-A

Broj artikla: 2154

FESTO

Za samozapornu spojku savitljivih cevi,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	7,85 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.260 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	9,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	21 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost