


# Aksijalni komplet EAMM-A-D32-35A-40P

Broj artikla: 2207441

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	4 Nm
Težina proizvoda	160 g
Interface code, actuator	D32C
Interface code, motor in	35A
Materijal - napomena	RoHS komformnost