


Motor flange EAMF-A-62B-80P

Broj dela: 2222624

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	121 g
Kod interfejsa motora In	80P
Kod interfejsa kućišta spojke	62B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen