

Metalno opleteno crevo radi zaštite

P-13-SW

FESTO

Broj artikla: 2234

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	23 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	100 mm
Unutrašnji prečnik	13 mm
Min. radijus savijanja	50 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,4 kg/m
Pneumatski priključak	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 71 +/- 5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komformnost
Informacija o materijalu, crevo	EPDM SBR