


# Aksijalni komplet EAMM-A-P6-38A-60P

Broj artikla: 2264375

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	210 g
Interface code, actuator	P6-38A
Interface code, motor in	60P
Interface code, coupling housing	38A
Materijal - napomena	RoHS komformnost