


Prenosnik EMGA-40-P-G3-EAS-40

Broj artikla: 2297684

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Zazor zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	11 Nm
Moment inercije prenosnika	0,031 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	17,6 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Prenosnik interface - gonjena strana	40G 40P
Materijal - napomena	RoHS komfornost