

Spojni vod NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Broj artikla: 2384165

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	28 g
Električni priključak 1	2x utičnica pod uglom, M12, 3-polna
Električni priključak 2	Ugaoni utikač, M8, 4-polni
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Dužina kabela	0,2 m
Prečnik kabela	2,9 mm
Struktura kabela	2x0,14
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)