


Stezni rukavac EAMH-86-19-C27.3-P

Broj artikla: 2406019

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	7,1 kgmm ²
Težina proizvoda	78 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost