

Leptirasti ventil VZFB-A-2"-WW-V2V2E


Broj artikla: 2462219

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Nominal width 2", with welded ends, ASME-BPE, EPDM, material 1.4301.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 pločasti razvodnik
Način aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Zavareni krajevi/zavareni krajevi
Nazivni prečnik DN	2"
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	10
Moment aktiviranja	14 Nm
Zasnovano na normi	ASME BPE
Medijum	Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-10 ... 120 °C
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Food-safe	See Supplementary material information
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kućišta	1.4301
Material disc	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala ploče	1.4301
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4301
Težina proizvoda	1.500 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress